

**手のひらに吸い付くような握り心地のジャストフィットマウス 3 種を発売**

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、静音ボタンを搭載し、指先までしっかり握れる握りやすい形状で、違和感なく操作できる中型サイズのマウス 3 種「400-MA124BK」、「400-MA125BK」、「400-MA126BK」を発売しました。

**掲載ページ**

静音有線マウス（有線・ブルーLED センサー・5 ボタン・カウント切り替え 800/1200/1600/2000・静音ボタン）

型番：400-MA124BK 販売価格：891 円（税抜）

<http://sanwa.jp/pr/400-MA124BK>

静音 Bluetooth マウス（Bluetooth5.0・ブルーLED センサー・5 ボタン・カウント切り替え 800/1200/1600・静音ボタン）

型番：400-MA125BK 販売価格：1,800 円（税抜）

<http://sanwa.jp/pr/400-MA125BK>

静音ワイヤレスマウス（ワイヤレス・ブルーLED センサー・5 ボタン・カウント切り替え 800/1200/1600・静音ボタン）

型番：400-MA126BK 販売価格：1,345 円（税抜）

<http://sanwa.jp/pr/400-MA126BK>



本製品は、手を添えるとマウスに吸い付くような握り心地のマウスで、手のひら、指先全体にマウスが当たるので、違和感なく操作できる中型サイズです。左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンには静音ボタンを搭載しており、公共の場や会議中など静かな場所での操作に適しています。本製品の特長として、使用頻度の高い「戻るボタン」を大きく押しやすくしました。読み取りエラーが少ないブルーLED 光学センサーを搭載し、カウント切り替えもできるので様々な場面、用途に合わせて使用できます。

400-MA124BK が有線タイプ、400-MA125BK が Bluetooth タイプ、400-MA126BK がワイヤレスタイプのラインナップで、サイズは約 W66.7×D108×H40.2mm です。

#### 【共通仕様】

- 製品カラー：ブラック
- 製品サイズ：約 W66.7×D108×H40.2mm
- 読み取り方式：ブルーLED センサー方式
- ボタン：2 ボタン、2 サイドボタン、ホイール（スクロール） ボタン、カウント切り替えボタン
- 生産国：中国
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり
- 保証期間：ご購入日より1年

#### 【400-MA124BK】

- 製品重量：約 85.2g
- ケーブル長：約 1.5m
- インターフェース：USB HID 仕様バージョン 1.1 準拠 ※USB3.1 Gen1/3.0/2.0 インターフェースでも使用できます。
- コネクタ形状：USB コネクタ（A タイプ）
- 分解能：800・1200・1600・2000 カウント/インチ

#### 【400-MA125BK】

- 製品重量：約 68g（電池含まず）
  - 適合規格：Bluetooth Ver.5.0 Class2
  - 周波数範囲：2.402GHz～2.480GHz
  - プロファイル：HOGP(HID over GATT Profile)
  - 通信範囲：木製機(非磁性体)/半径約 10m、スチール機(磁性体)/半径約 2m
  - 分解能：800・1200・1600 カウント/インチ
  - 付属品：テスト用単三電池×1本
  - 電池性能：連続作動時間/約 351 時間、連続待機時間/約 43000 時間、使用可能日数/約 18 ヶ月間
- ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(アルカリ単三乾電池使用時)
- ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
- ※ホスト側(コンピュータ側)も Bluetooth5.0 HOGP に対応している場合に限りです。

#### 【400-AM126BK】

- 製品重量：マウス/約 68g（電池含まず）、レシーバー/約 2g
  - ワイヤレス方式：2.4GHz RF 電波方式 ※マウスとレシーバー間の ID は固定です。
  - 通信範囲：木製機（非磁性体）/半径約 10m スチール機（磁性体）/半径約 2m
- ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- インターフェース：USB HID 仕様バージョン 1.1 準拠 ※USB3.1 Gen1/3.0/2.0 インターフェースでも使用できます。
  - コネクタ形状：USB コネクタ（A タイプ）
  - 分解能：800・1200・1600 カウント/インチ
  - 付属品：小型レシーバー×1、テスト用単三電池×1本
  - 電池性能：連続作動時間/約 144 時間、連続待機時間/約 6500 時間、使用可能日数/約 6 ヶ月間
- ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(単三アルカリ乾電池使用時)
- ※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。
- ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。

### 【サンワダイレクト各店掲載ページ】

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<http://sanwa.jp/pr/400-MA124BK>

<http://sanwa.jp/pr/400-MA125BK>

<http://sanwa.jp/pr/400-MA126BK>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-ma124bk/>

サンワダイレクト Yahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-ma124bk.html>

サンワダイレクト Wowma!店

<https://wowma.jp/item/393279687>

サンワダイレクト Amazon 店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B07Y16TKZZ>

メモリダイレクト

[https://memorydirect.jp/products/detail.php?product\\_id=6222](https://memorydirect.jp/products/detail.php?product_id=6222)

### 【店舗 URL】

サンワダイレクト本店 <http://direct.sanwa.co.jp/>

★サンワサプライ公式アプリ「サンワガチャ」

<http://www.sanwa.co.jp/apps/gacha/index.html>

★イチオシアイテムを動画でチェック！

<https://www.youtube.com/c/サンワダイレクト>

★サンワダイレクトはスマホページも充実！ スマホで「サンワダイレクト」を検索

<http://direct.sanwa.co.jp/top/CSfTop.jsp>

★サンワダイレクト公式 facebook ファンページはこちら

[http://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app\\_198603016873563](http://www.facebook.com/sanwadirect?sk=app_198603016873563)

### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail [direct@sanwa.co.jp](mailto:direct@sanwa.co.jp)

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。