

Apple iPhone 12 シリーズ専用の液晶保護フィルム、背面保護フィルムを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、iPhone 12 mini・12・12 Pro・12 Pro Max の液晶画面と背面ガラスパネルの専用保護フィルム「PDA-FIPH20 シリーズ」を発売しました。



【掲載ページ】

iPhone 12 シリーズ用保護フィルム

品番：PDA-FIPH20MFP/20PFP/20PMFP、PDA-FIPH20MBS/20PBS/20PMBS

標準価格：880 円（税抜き 800 円）～1,650 円（税抜き 1,500 円）

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=PDA-FIPH20MFP>

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=PDA-FIPH20PFP>

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=PDA-FIPH20PMFP>

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=PDA-FIPH20MBS>

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=PDA-FIPH20PBS>

<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=PDA-FIPH20PMBS>

「PDA-FIPH20 シリーズ」は、iPhone 12 mini・12・12 Pro・12 Pro Max の液晶画面と背面ガラスパネルの専用保護フィルムです。

PET 素材のフィルムには指紋防止加工を施しており、指紋や脂汚れが付着しにくく、iPhone をきれいに保ちます。接着面にはシリコン素材を使用しており、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。0.2mm の薄さは貼り付けても段差や違和感がほとんどありません。

「PDA-FIPH20MFP」は iPhone 12 mini 用、「PDA-FIPH20PFP」は iPhone 12・12 Pro 用、「PDA-FIPH20PMFP」は iPhone 12 Pro Max 用の液晶保護フィルムです。液晶画面をくっきり鮮やかにする光沢タイプで、写真や動画もきれいにクリアに見えます。

1/19/2021 3:40 PM

「PDA-FIPH20MBS」は iPhone 12 mini 用、「PDA-FIPH20PBS」は iPhone 12・12 Pro 用、「PDA-FIPH20PMBS」は iPhone 12 Pro Max 用の背面保護フィルムです。iPhone12 シリーズの本体背面にはガラスパネルが採用されていますが、高級感がある反面、指紋が付着しやすくキズが付いた場合も目立ちやすいという点があります。本製品はそんな背面ガラスパネルをキズや汚れから守る透明フィルムです。

どちらも iPhone が持つ優れたデザインの外見を損なわず、キレイなまま使い続けるための必須アイテムです。

■画像のダウンロードはこちらから

PDA-FIPH20MFP/20PFP/20PMFP/20MBS/20PBS/20PMBS

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.asp?sku=PDA-FIPH20MFP,PDA-FIPH20PFP,PDA-FIPH20PMFP,PDA-FIPH20MBS,PDA-FIPH20PBS,PDA-FIPH20PMBS>

<PDA-FIPH20MFP/FIPH20PFP/FIPH20PMFP>

【特長】

- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
 - 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
 - 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
 - 面テープなどは不要です。
 - 用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
- タッチパネルに対応しています。
 - ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。

<使用方法>

- 1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。
※ホコリが挟まれますと気泡の原因になります。
- 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。
※ホコリが付かない様に注意してください。
- 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。
※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。

【仕様】

■サイズ (型) :

- 5.4 インチ (PDA-FIPH20MFP)
- 6.1 インチ (PDA-FIPH20PFP)
- 6.7 インチ (PDA-FIPH20PMFP)

■材質：接着面/シリコン膜、外側/PET

■厚み：0.2mm

1/19/2021 3:40 PM

■サイズ：

W61.2×D0.2×H128.5mm (PDA-FIPH20MFP)

W68.5×D0.2×H143.7mm (PDA-FIPH20PFP)

W75×D0.2×H157.8mm (PDA-FIPH20PMFP)

■重量：

2g (PDA-FIPH20MFP/FIPH20PFP)

4g (PDA-FIPH20PMFP)

■タイプ：指紋防止光沢

■タッチパネル対応：対応

■反射率：4.52%

■透過率：93.5%

■紫外線カット：99.9%

■表面硬度：2～3H（測定値）

■入数：1枚

※フィルムは指紋防止光沢タイプです。

■対応機種：

Apple iPhone 12 mini (PDA-FIPH20MFP)

Apple iPhone 12、iPhone 12 Pro (PDA-FIPH20PFP)

Apple iPhone 12 Pro Max (PDA-FIPH20PMFP)

<PDA-FIPH20MBS/FIPH20PBS/FIPH20PMBS>

【特長】

●指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。

●接着面にシリコン素材を使用していますので、背面にぴったり貼り付きます。

●両面テープなどは不要です。

●専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。

※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

●ホコリ、指紋、キズなどから、背面を守ります。

<使用方法>

1.本体背面の汚れを落としてください。

※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。

2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。

※ホコリが付かない様に注意してください。

3.保護フィルムを本体背面の角からゆっくり貼り付けてください。

※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、背面を強く押さない様ご注意ください。

【仕様】

■材質：接着面/シリコン膜、外側/PET

■サイズ：

W75×D0.2×H157.8mm (PDA-FIPH20MFP)

W68.5×D0.2×H143.7mm (PDA-FIPH20PFP)

1/19/2021 3:40 PM

W75×D0.2×H157.8mm (PDA-FIPH20PMFP)

■重量：2g

■厚さ：約 0.2mm

■入数：1枚

※フィルムは指紋防止光沢タイプです。

■対応機種：

Apple iPhone 12 mini (PDA-FIPH20MFP)

Apple iPhone 12/12 Pro (PDA-FIPH20PFP)

Apple iPhone 12 Pro Max (PDA-FIPH20PMFP)

【関連ページ】

iPad・iPhone・iPod アクセサリ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/ipad_iphone_ipod/cate_list.asp?group_id_name=film

スマートフォンアクセサリ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone/cate_list.asp?group_id_name=film

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。