

手首の負担を軽減できるワイヤレス・静音タイプのエルゴノミクスマウスを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、手首の負担を軽減できるワイヤレス・静音タイプのエルゴノミクスマウス「MA-EWBS513BK」を発売しました。



【掲載ページ】

品名：静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス

品番：MA-EWBS513BK 標準価格：5,280 円（税抜き 4,800 円）

製品ページ：<https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MA-EWBS513BK>

「MA-EWBS513BK」は、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのマウスです。

長時間使用しても手首に負担がかからないエルゴノミクスデザイン

指や手のひらにそってカーブしたエルゴノミクスデザインになっており、自然な角度で握ることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。

クリックの感覚で押しやすい「戻る」ボタン

戻る・進むボタンを搭載しており、Web ブラウザの操作がスピーディに行えます。通常使用する「戻る」ボタンを人差し指の位置に配置し、クリック感覚で操作できるため、エルゴノミクスマウスをこれから使用したい人にも最適です。

※Apple Mac シリーズでは使用できません。

安心して使える静音スイッチ

左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。

電波障害に強い 2.4GHz ワイヤレスマウス接続

電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。

極小レシーバーなので、ポート装着時の出っばりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管時も邪魔になりません。レシーバーはマウス本体に収納できるので安心です。

読み取り感度の高いブルーLED を搭載

赤色の光学式より感度の高いブルーLED を搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。

用途に合わせてカーソルスピードを 800・1200・1600 カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。

不使用時の電池消費を防止する電源 ON・OFF スイッチ付きです。

■画像のダウンロードはこちらから

MA-EWBS513BK

<https://www.sanwa.co.jp/imagedb/imagedb.html?sku=MA-EWBS513BK>

< MA-EWBS513BK >

【特長】

●横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。

●自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。

●マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。

●戻る・進むボタンを搭載しており、Web ブラウザの操作がスピーディに行えます。

※Apple Mac シリーズでは使用できません。

●通常使用する「戻る」ボタンを人差し指の位置に配置し、クリックの感覚で押しやすい「戻る」ボタン付きです。

●赤色の光学式より感度の高い青色 LED を搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。

※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

●電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。

※電波干渉のない場合に限る。

●左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。

●ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い 2.4GHz デジタル帯で、通信範囲が半径 10m の広範囲で安定したデータ通信が可能です。

●用途に合わせてカーソルスピードを 800・1200・1600 カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。

●レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。

●不使用時の電池消費を防止する電源 ON・OFF スイッチ付きです。

【仕様】

■接続方式：2.4GHz ワイヤレス

■インターフェース：USB HID Ver.1.1 準拠

※USB3.2/3.1/3.0/2.0 インターフェースでもご使用になれます。

■コネクタ形状：USB A コネクタ

■読み取り方式：光学センサー方式（ブルーLED）

■通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約 10m、スチール机（磁性体）/半径約 2m

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■ボタン数：5 ボタン

■ボタン：左ボタン、右ボタン、ホイール（スクロール）ボタン、戻るボタン、進むボタン

■静音：左右ボタン、サイドボタン、カウント切替えボタン、スクロール

■分解能：800、1200、1600 カウント/インチ

※カウント切替えボタン付き

■電池タイプ：単 3 乾電池

■レシーバー収納：あり

■連続動作時間：137 時間

■連続待機時間：22000 時間

■使用可能日数：448 日

※1 日 8 時間パソコンを使用中に、マウス操作を 5%程度行う場合。（新品の単三アルカリ電池使用時）

※自然放電等を考慮しないサンワサプライ社計算値であり保証値ではありません。

※使用期間により徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。

■サイズ区分：大型

■サイズ：

マウス/約 W92×D114×H72mm

レシーバー/約 W13×D18×H6mm

■重量：

マウス/約 97g

レシーバー/約 1.9g

■セット内容：マウス、レシーバー、単三乾電池（テスト用）、取扱説明書・保証書

■対応機種：Windows 搭載（DOS/V）パソコン

Apple Mac シリーズ

Chrome OS 搭載パソコン

※標準で USB ポート（A コネクタ）、または USB Type-C ポートをもつ機種。

※Mac シリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。

※パソコン本体に Type-C ポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

※機種により対応できないものもあります。

※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

■対応 OS：Windows 11・10・8.1・8

macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.15~10.12

※macOS では、標準インストールされている Safari、Mail、テキストエディット、及び Finder など、OS 標準ドライバ

でスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。

ChromeOS

【関連ページ】

マウス

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/index.html>

静音キーボード・静音テンキー特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/silent_keyboard/index.html

静音マウス・静かなマウス

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/silent_mouse/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MA-EWBS513BK>

■サンワサプライ WEB サイト

<https://www.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■YouTube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

https://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。