

超薄型0.9cm！コンパクト×薄型で持ち運びに便利な高機能モバイルマウスを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、超薄型約0.9cmで、コンパクト×薄型で収納や持ち運びに便利、合計3台までのマルチペアリングとUSB充電式に対応した超小型モバイルマウス「400-MAWB216BK（ブラック）」「400-MAWB216GM（ガンメタリック）」を発売しました。



おすすめポイント

- ・コンパクト×薄型で収納しやすく、持ち運びに便利
- ・3台までのマルチペアリングに対応。BluetoothまたはUSB Aレシーバーでのワイヤレス接続
- ・シリコンカバーを付けてサイズを調整できる

掲載ページ

超小型 マウス Bluetooth ワイヤレス 超薄型0.9cm 静音 充電式 持ち運び 無線 モバイルマウス コンパクト

型番：400-MAWB216BK 販売価格：3,618円（税抜）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/400-MAWB216>

特長を動画で見る

https://youtu.be/9lzBhr_pS-o

- 超薄型の持ち運びに便利な小型ワイヤレスマウスです。
 - コンパクト×薄型で持ち運び&収納しやすく、狭い場所でも使いやすいです。
 - ポケットやポーチにラクラク入る。クレジットカードより小さなコンパクトサイズで、iPhone16と同じくらい薄い薄さです。
 - 一般的なマウスと比較すると大きさは1/3、薄さは1/4ほどのサイズです。
 - 付属のシリコンカバーでサイズを調整することができます。シリコンカバーにはUSB Aレシーバーを収納できます。
 - 左右クリック、スクロール（マジックホイール）ボタンを搭載した標準の3ボタン仕様です。
 - マジックホイールボタン（以下Mボタン）でスクロール機能を再現しています。ホイールクリックにも対応します。
 - 1.動かしたい方向（上下）へマウスを少しだけ移動させてMボタンを押すと、押している間スクロールします。
 - 2.Mボタンを押しながらマウスを動かす（上下）とその方向にスクロールします。
 - ※左クリック+右クリック+Mボタンを2秒間長押しすることで、Mボタンでのスクロール速度が3段階切り替えられます。
 - 新しいタブで開く際に便利なホイールクリックにも対応します。
 - 1.左右クリックボタンを同時押しするとホイールクリックします。
 - 2.左右クリックボタンのどちらかとMボタンを同時押しするとホイールクリックします。
 - 合計3台のマルチペアリングに対応し、USB Aレシーバー×1台、Bluetooth×2台の接続を切り替えて使えます。
 - Bluetooth接続に対応するのでiPhoneやiPad、Androidタブレットやスマホなどでも使用できます。
 - 乾電池不要のUSB充電式です。付属のUSB A to Cケーブルでの充電です。
 - カチカチとクリック音がしない静音ボタンなので、使う場所を選びません。
 - 裏面のカウント切り替えボタンでカーソルスピード（DPI）を3段階（1000/1600/2400）調整することができます。
 - 裏面の電源スイッチで電源をON・OFFできるので、持ち運び時の誤動作防止と電池の消耗を抑えます。
 - 質感の良いアルミ製で、触り心地の良いラバーコーティングが施されており、高級感があります。
 - 左利きの方も使いやすい左手モードを搭載しています。

電源をONにしてから5秒以内に左クリック+右クリック+Mボタンを10秒間長押しすることで、左クリックと右クリックが入れ替わります。
 - 読み取り精度の高い光学センサー方式を採用しています。
- ※USB PD充電には対応していません。USB C to Cケーブルでは充電できない場合がございます。
- ※本体カラーがブラック・ガンメタリックいずれも、シリコンカバーのカラーはブラックです。
- ※シリコンカバーは簡単に外れます。持ち運び時に紛失などご注意ください。

仕様

<共通仕様>

- カラー：ブラック・ガンメタリック
- サイズ：約W4.3×D3.6×H0.88cm（シリコンカバー無し）
- サイズ：約W4.6×D5.2×H0.88cm（シリコンカバーあり）
- 重量：約15g（シリコンカバー無し）
- 重量：約24g（シリコンカバーあり）
- レシーバー重量：約2g
- 接続方式：Bluetooth・USB Aレシーバー（2.4GHzワイヤレス）
- マルチペアリング：対応（Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台）
- 読み取り方式：光学センサー方式（IR LED）
- 通信範囲：木製机（非磁性体）/半径約10m、スチール机（磁性体）/半径約2m
- ボタン：左・右クリック、マシクホイール（スクロール）ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
- 分解能（カウント）：1000・1600・2400count/inch
- 電池タイプ：内蔵バッテリー
- 充電ケーブル形状：USB A to Cケーブル
- レシーバー収納：あり（シリコンカバーに限る）
- 連続動作時間：約28時間
- 連続待機時間：約5592時間
- 使用可能日数：約70日

※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。（満充電時）

※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。

- 生産地：中国
- 取扱説明書：日本語取扱説明書あり
- 保証期間：ご購入日より1年
<Bluetooth仕様>
- 電波周波数：2.4GHz帯
- 適合規格：Bluetooth Ver.5.2 Class2
- プロファイル：HOGP (HID over GATT Profile)
- 技適番号：204-B01029
<2.4GHzワイヤレス仕様>
- インターフェース：USB HID Ver.1.1準拠
- コネクタ形状：USB Aコネクタ
- ワイヤレス方式：2.4GHz RF電波方式
- 技適番号：204-B01030

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/400-MAWB216>

サンワダイレクト楽天市場店

<https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mawb216/>

サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

<https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mawb216.html>

サンワダイレクトau Pay マーケット店

<https://wowma.jp/item/728465194>

サンワダイレクトAmazon店

<https://www.amazon.co.jp/dp/B0DYJZ3BKY/>

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

薄型マウスの商品一覧を見る

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012033029>

マウスの選び方

<https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-mouse.html>

Bluetoothマウス 超小型の商品一覧

https://direct.sanwa.co.jp/filter/001012033003/size_masizess

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

サンワダイレクト 公式ホームページ

<https://direct.sanwa.co.jp>

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

<https://twitter.com/sanwadirect>

サンワダイレクト公式Instagram

<https://www.instagram.com/sanwadirect>

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

<https://www.youtube.com/user/sanwadirect/>

サンワダイレクト公式LINEアカウント

<https://page.line.me/?accountId=jgl3920e>

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。