

## マウス操作音が静かな Bluetooth 静音マウスを発売。

サンワサプライ株式会社(本社:岡山市北区田町 1-10-1、代表取締役社長 山田哲也)は、マウス操作音が静かな Bluetooth 静音マウス「MA-BTBL28 シリーズ」を発売しました。

### 【掲載ページ】

Bluetooth 3.0 ブルーLED 静音マウス(ブラック) MA-BTBL28BK

<http://sanwa.jp/pr/MA-BTBL28BK>

Bluetooth 3.0 ブルーLED 静音マウス(レッド) MA-BTBL28R

<http://sanwa.jp/pr/MA-BTBL28R>

Bluetooth 3.0 ブルーLED 静音マウス(ホワイト) MA-BTBL28W

<http://sanwa.jp/pr/MA-BTBL28W>



「MA-BTBL28 シリーズ」は、マウス操作音が静かな Bluetooth 静音マウスです。

クリック音は約 30dB と非常に静かで、従来のマウス(約 55dB)と比べて、音響パワーを 100 分の 1 まで弱めています(弊社社内テスト値)。そのため、図書館などの公共施設や、会議中などの静かな環境で、周囲へ迷惑を掛けずにパソコンを操作できます。

ブルーLED センサーを搭載し、集光率を高めるデュアルレンズ構造を採用したため、読み取り性能が非常に高く、光沢感のあるデスク面などでもマウスパッドなしで操作可能です。

マウス操作中に、指が机に触れないエルゴエッジ構造を採用しているため、摩擦が少なくスムーズな操作が可能で、長時間の操作でも疲れにくくなっています。カーソル速度は、カウント切替ボタンを押すだけで 800・1200・1600・2000・2400 カウントの 5 段階で切り替え可能です。また、低電圧化を実現した Bluetooth 3.0 に対応しており、単三乾電池 1 本だけで最大約 2 カ月連続して使用でき、マウス下部の電源スイッチを使用することでさらに電池の消耗を抑えられます。

サイズは幅 71 × 奥行 104 × 高さ 38mm で、重量は 60g(電池含まず)です。Android OS 搭載のタブレット・スマートフォンなどにも対応します。

カラーラインナップはブラック・レッド・ホワイトの 3 色を用意しており、お好みの色をお選びいただけます。

## <MA-BTBL28 シリーズ>

### 【特長】

●クリック音、サイドボタン音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。

※クリック音が約 30dB と非常に静かで、従来のマウス(55dB 程度)に比べて約 100 分の 1 の音響パワー(10 分の 1 の音圧)になります。(弊社社内テスト値)

※ホイールは段階のある通常仕様のものです。

●エルゴエッジ構造を採用し、マウスを動かす時にも指が机に触れることなくスムーズな操作が可能です。

●Bluetooth Ver3.0 規格に対応し、Bluetooth 内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。

●赤色の光学式より感度の高い青色 LED センサーを搭載し、しかも光拡散を抑えて集光率を高めるデュアルレンズ構造で、高い読み取り性能を実現します。光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。

※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上で使用すると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

800・1200・1600・2000・2400 カウント切替えボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切替えできます。

戻る・進むボタンを搭載しており、サイドの 2 ボタンで、Web ブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディーに行えます。

単三乾電池 1 本で約 2 ヶ月の長寿命で、マウス下部には、電源 ON・OFF スイッチ付きで、使用しない時の電池の消費を抑えることができます。

Android 搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。

### 【仕様】

■カラー:ブラック(MA-BTBL28BK)/レッド(MA-BTBL28R)/ホワイト(MA-BTBL28W)

■適合規格:Bluetooth Ver.3.0 Class2

■周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz

■プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)

■通信距離:

非磁性体上/木製天板/最大半径約 10m、

スチール机(磁性体)/半径約 10m

※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。

■分解能:2400・2000・1600・1200・800 カウント/インチ

■読み取り方式:ブルーLED センサー方式

■ボタン:2 ボタン、2 サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン

※Mac シリーズではサイドボタンは使用できません。

■電池性能:

連続作動時間/約 120 時間、

連続待機時間/約 23000 時間、

使用可能日数/最大約 2 ヶ月間

※一日 8 時間のパソコン作業で、マウス操作を 25%行った場合。

※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。

※ホスト側(コンピュータ側)も Bluetooth3.0 に対応している場合に限りです。

■サイズ:W71×D104×H38mm

■重量:60g(電池含まず)

■付属品:単三乾電池×1 本(テスト用)、取扱説明書

■対応機種:Windows 搭載(DOS/V)パソコン・

タブレット(Bluetooth モジュールが内蔵されている機種)、

Android スマートフォン・タブレット(Bluetooth マウスに対応している機種)、

Apple Mac シリーズ(Bluetooth アダプタを接続・インストールしている機種)

■対応 OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP(SP2)、Mac OS X(10.3 以降)

※Mac OS X は、OS 標準ドライバでスクロール可能なアプリケーション(標準インストールされている Safari、Mail、テキストエディット及び Finder など)でのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。(最新の対応 OS は WEB サイトをご覧ください)

※機種により対応できないものもあります。

※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

#### 【関連ページ】

マウス

<https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/index.html>

弊社直営サイト「サンワダイレクト」でも販売中です。

<http://direct.sanwa.co.jp/>

■サンワサプライ Facebook

<https://fb.me/SanwaSupplyJP>

■サンワサプライ Twitter

<https://twitter.com/sanwainfo>

■Youtube 公式チャンネル

<http://sanwa.jp/youtube>

#### 【お客様からのお問い合わせ】

サンワサプライ TEL 086-223-3311

[http://www.sanwa.co.jp/support/support\\_regi/index.html](http://www.sanwa.co.jp/support/support_regi/index.html)

#### 【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。